



OMRON M2 +

TENSIOMETRU DE BRAT AUTOMAT, VALIDAT CLINIC

- ✓ Validat clinic
- ✓ Indicator pentru nivelul tensiunii arteriale
- ✓ Simbol ghid de infasurare a mansonului
- ✓ Simbol pentru batai neregulate ale inimii
- ✓ Simbol pentru valoarea medie
- ✓ Simbol pentru memorie
- ✓ Manseta 22 – 42 cm

CONFORT &
ACURATEȚE

OMRON M2 + este un tensiometru compact, complet automat, pentru brat, care functioneaza pe principiul masuratorilor oscilometrice. Aparatul masoara simplu si rapid tensiunea arteriala si pulsul.

Recomandari pentru efectuarea unei masuratori corecte

Pentru a efectua o masuratoare, trebuie sa va relaxati si sa stati comod, in pozitia asezat, intr-o camera cu o temperatura confortabila. Cu 30 de minute inainte de masurarea tensiunii arteriale, nu faceti baie, nu consumati alcool sau cafeina, nu fumati, nu faceti effort fizic si nu mancati.

- Stati asezat pe scaun, fara sa incrucisati picioarele, cu picioarele asezate pe podea.
- Stati asezat, cu spatele drept
- Stati asezat cu spatele si cu bratul sprijinit
- Mansona pentru brat trebuie sa fie asezat la acelasi nivel cu inima



- **Descrierea produsului** Tensiometru automat pentru brat
- **Categoria de produs** Tensiometru electronic
- **Afisajul** Afisaj LCD digital
- **Interval de masurare presiune arteriala:** 0 - 299 mmHg
- **Intervalul de masurare a pulsului:** intre 40 si 180 batai/minut.
- **Precizie:** Tensiune: ± 3 mmHg / Puls: $\pm 5\%$ din valoarea afisata
- **Umflare:** Automată, cu pompa electrica
- **Dezumflare:** Supapa automata de dezumflare
- **Metoda de masurare:** Metoda oscilometrica
- **Clasificare IP:** Tensiometru: IP20
- **Sursa de alimentare:** 4 baterii tip „AA” de 1,5 V sau adaptor de c.a. optional (c.a. INTRARE 100 - 240 V 50 - 60 Hz 0,12 - 0,065 A)
- **Durata de viata a bateriilor:** Aproximativ 500 de masuratori (utilizând baterii alcaline noi si manseta inclusa in pachet)
- **Memorie:** Stocheaza pana la 30 de valori de masurare.
- **Conditii de lucru:** intre +10 si +40 °C / intre 15 si 90% RH (fara condensare) / intre 800 si 1.060 hPa
- **Conditii de depozitare/transport:** intre -20 si +60 °C / intre 10 si 95% RH (fara condensare)
- **Protectie impotriva electrocutarii:** Echipament ME cu alimentare interna (atunci când se folosesc doar bateriile) / Echipament ME Clasa II (Adaptor optional de c.a.)
- **Greutate:** *Tensiometru:* aproximativ 250 g (fara baterii)
- **Dimensiuni** (valoare aproximativa): Tensiometru: aproximativ 103 mm (l) × 82 mm (i) × 140 mm (L)
Manseta de brat: aproximativ 145mm x 594mm

